

3M Scotch-Brite™

Rounový kotouč se suchým zipem SC-DH, Ø 115 mm, Srovnání zrnitosti: 180**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566915 180
GTIN	4001895969065
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středícím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (**cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965**).

Použití:

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).

Pro **dokončování, matování, zalešťování** s výrazným snížením hloubky drsnosti pro **čištění** (např. odstraňování nabíhavých barev) a **odjehlování**.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. **567705 a násl.**

Technický popis

Barva	červená
Stupeň jemnosti	střední
Srovnání zrnitosti	180
Provedení	A medium

Ø kotouče	115 mm
Řada	SC-DH
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Označení výrobce	SC-DH
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusné rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř se suchým zipem sezávitem M14 Vnější Ø 115 mm

566960 115

Brusný talíř se suchým zipem sestředěním a závitem M14 Vnější Ø 115 mm

566965 115