



Silové upínací pouzdro úzké, SK 40, Ø D1: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	300788 12
GTIN	4045197871725
Třída artiklu	32A

Popis

Provedení:

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Chráněno antikoročním povlakem.
- Pracho- a vodotěsné.
- Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
- Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.

Upínací síla až 150 Nm při Ø 12, 300 Nm při Ø 16 a 400 Nm při Ø 20. Kvalita vyvážení G2,5 při 15000 min⁻¹.

Výhoda:

- Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci.
- Dlouhá životnost nástrojů.
- Vlastnosti, tlumící vibrace.
- Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy viz č. 308600 – 308806.

Upínací kleštiny č. 309581 – 309582.

Technický popis

Technický list

Ø upnutí D ₁	12 mm
Vnější Ø upínacích kleštín D	30 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Vhodný utahovací klíč č. 309747	S10
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300788-12>