

**Siloměr, Maximální rozsah měření: 50cN****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Třída artiklu	42H

**Popis****Provedení:**

Pevné kovové pouzdro ergonomického tvaru; strukturovaný lak. Přehledně členěná dvojitá stupnice pro měření v obou směrech. S ručkou a vlečnou ručkou.

**Použití:**

Pro elektrotechniku a jemnou mechaniku, např. pro nastavování tlaku kontaktu reléových pružin nebo pro kontrolu přítlaku kartáčků motorů, resp. pro nastavení tažných a tlačných pružin.

**Přesnost:**

$\pm 0,01 \times (\text{rozsah měření} + \text{naměřená hodnota})$ .

**Technický popis**

Ø stupnice	36 mm
Délka čidla L	29 mm
Rozsah měření	0,05 - 0,5 N
Dělení stupnice	1 cN
Kalibrování	K1
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Siloměr

**Služby**

KalibrováníSiloměr Typ F

027730 F