

3M Scotch-Brite™

Archy brusného rouna, 158×224 mm, Struktura rouna: 100**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556000 100
GTIN	3134375444491
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Hrubé a agresivní:** odstraňuje rez, vzdušnou korozi a nečistoty z povrchu. Ke zdrsnění starých nátěrů, laků, plastů, gumových částí (např. před lepením).

Technický popis

Struktura rouna	100
Barva	červená
Srovnání zrnitosti	180 - 220
Stupeň jemnosti	hrubé
Označení 3M	WR-SH
Provedení	A medium
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šířka	158 mm
Délka	224 mm
Atribut názvu produktu	158×224 mm
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Vřeteno	556030
Ruční držák	556020

