

3M Scotch-Brite™

Archy brusného rouna, role s 60 ks Durable Flex, 100×200 mm, Struktura rouna: 280**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556148 280
GTIN	8410001134376
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Flexibilní vysocevýkonné rouno s **extrémně hustým rozdělením zrna** až do hloubky vlákna materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje **agresivnější broušení**, maximální životnost bez zanášení a ještě **rovnoměrnější strukturu broušení**. **Enormní flexibilita** usnadňuje použití na těžce přístupných místech.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Pro ruční čištění a dokončování, ideální použití na výrobky z ocelové vlny. **Střední / středně jemný:** univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Rozsah dodávky:

Role se 60 kusy perforovaných ručních trhacích polštářků.

Technický popis

Stupeň jemnosti	středně jemný
Srovnání zrnitosti	280 - 360
Struktura rouna	280
Barva	červená
Označení 3M	DF
Provedení	A Very Fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka	100 mm
Délka	200 mm
Atribut názvu produktu	100×200 mm
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		

Uni	vhodný
mokrý max.	omezené použití
suché	vhodný

Příslušenství

Vřeteno	556030
Ruční držák	556020