

3M Scotch-Brite™

Role brusného rouna Durable Flex 100 mm×10 m, 100 mm × 10 m, Struktura rouna: 280**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556085 280
GTIN	4046719858262
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Durable Flex vysokovýkonné rouno s **extrémně hustým rozložením zrna** až do hloubky vláknitého materiálu. Nová struktura rouna umožňuje **agresivnější výkon broušení**, nejdelší životnost bez zanášení a ještě **rovnoměrnější brus**. **Enormní pružnost** usnadňuje použití na obtížně dostupných místech.

Flexibilní vysoce výkonné rouno s **extrémně hustým rozdělením zrna** až do hloubky vlákna materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje **agresivnější broušení**, maximální životnost bez zanášení a ještě **rovnoměrnější strukturu broušení**. **Enormní flexibilita** usnadňuje použití na těžce přístupných místech.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Pro ruční čištění a finišování, ideální náhrada za výrobky z ocelové vlny. **Střední / středně jemný:** univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Technický popis

Stupeň jemnosti	středně jemný
Srovnání zrnitosti	280 - 360
Barva	červená
Struktura rouna	280
Provedení	A Very Fine
Označení 3M	DF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka kladky	100 mm
Délka role	10 m
Atribut názvu produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Role brusného rouna Durable Flex

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		

Laky	vhodný
Uni	vhodný
mokrý max.	omezené použití
suché	vhodný

Příslušenství

Ruční držák	556020
Vřeteno	556030