

3M Scotch-Brite™

Archy brusného rouna, role s 60 ks Durable Flex, 100×200 mm, Struktura rouna: 1000**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556148 1000
GTIN	8410001134383
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Flexibilní vysocevýkonné rouno s **extrémně hustým rozdělením zrna** až do hloubky vlákna materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje **agresivnější broušení**, maximální životnost bez zanášení a ještě **rovnoměrnější strukturu broušení**. **Enormní flexibilita** usnadňuje použití na těžce přístupných místech.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Pro ruční čištění a dokončování, ideální použití na výrobky z ocelové vlny. **Jemné / velmi jemné:** k čištění citlivých povrchů a opravě drobných škrábanců na kovech. Vhodné též pro jemné / velmi jemné čárové matování na ocelích a neželezných kovech.

Rozsah dodávky:

Role se 60 kusy perforovaných ručních trhacích polštářků.

Technický popis

Stupeň jemnosti	velmi jemný
Struktura rouna	1000
Srovnání zrnitosti	600 - 1000
Barva	šedá
Označení 3M	DF
Provedení	S Ultra Fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka	100 mm
Délka	200 mm
Atribut názvu produktu	100×200 mm
Druh produktu	Brusné rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		

Laky	vhodný
Uni	vhodný
mokrý max.	omezené použití
suché	vhodný

Příslušenství

Ruční držák	556020
Vřeteno	556030