

**HOLEX****Siloměr, Maximální rozsah měření: 5N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478900 5N
GTIN	4045197208132
Třída artiklu	42H

**Popis****Provedení:**

Pevné kovové pouzdro ergonomického tvaru; strukturovaný lak. Přehledně členěná dvojitá stupnice pro měření v obou směrech. S ručkou a vlečnou ručkou.

**Použití:**

Pro elektrotechniku a jemnou mechaniku, např. pro nastavování tlaku kontaktu reléových pružin nebo pro kontrolu přítlaku kartáčků motorů, resp. pro nastavení tažných a tlačných pružin.

**Přesnost:**

$\pm 0,01 \times (\text{rozsah měření} + \text{naměřená hodnota})$ .

**Technický popis**

Délka čidla L	48 mm
Rozsah měření	0,5 - 5 N
Ø stupnice	72 mm
Dělení stupnice	0,1 N
Kalibrování	K1
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Siloměr

**Služby**

KalibrováníSiloměr Typ F

027730 F