



## Sada digitálních 3bodových dutinoměů, Rozsah měření: 6-12mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428841 6-12   |
| GTIN           | 7630041117264 |
| Třída artiklu  | 45A           |

### Popis

#### Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním** prvního řádu). Samostředící a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA  $\mu$** . Měřicí plochy z kalené oceli (HV30–770).

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměr č. 428830, prodloužení č. 428802 a nastavovací kroužky.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

#### Upozornění:

Středící zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

### Technický popis

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Rozsah měření           | 6 - 12 mm |
| Počet stavěcích kroužků | 2         |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Počet měřicích hlav                      | 3                                   |
| Nastavovací kroužek Ø                    | 8 / 10 mm                           |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032                       |
| Počet obsažených baterií                 | 1                                   |
| Ochranná třída IP                        | IP 54                               |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi                  |
| Norma                                    | DIN 863                             |
| Přepínatelné rozlišení                   | mm / palce                          |
| Rozhraní                                 | Rozhraní RS232C                     |
| Rozhraní                                 | Rozhraní Digimatic                  |
| Zajištění hodnot měření                  | jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika                          | digitální                           |
| Protokol o zkoušce                       | Zkušební protokol výrobce           |
| Obal                                     | Stabilní box                        |
| Kalibrování                              | S6                                  |
| Druh produktu                            | 3bodový dutinoměr                   |

## Služby

|   |             |
|---|-------------|
| Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 6-12 mm | 020550 6-12 |
|---|-------------|

## Příslušenství

|  |               |
|--|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032  | 081560 CR2032 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm          | 484030 7      |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm         | 484030 11     |
| Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření 8-10 mm | 428830 8-10   |
| Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření 6-8 mm  | 428830 6-8    |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm          | 484030 9      |

Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření 10-12 mm

428830 10-12

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 1/100

428802 1/100