



## Sada digitálních 3bodových dutinoměrů, Rozsah měření: 11-20mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním** prvního řádu). Samostředící a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA  $\mu$** . Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměr č. 428830, prodloužení č. 428802 a nastavovací kroužky.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

#### Upozornění:

Středící zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

### Technický popis

Rozsah měření	11 - 20 mm
---------------	------------

Počet stavěcích kroužků	2
Počet měřicích hlav	3
Nastavovací kroužek Ø	11 / 15 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 19 mm	484030 19
Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření 17-20 mm	428830 17-20
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm	484030 16
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 2/150	428802 2/150

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm	484030 12
Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření 14-17 mm	428830 14-17
Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření 11-14 mm	428830 11-14
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 2/500	428802 2/500