


Garant**CC.T 060202, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 060202 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač třísek	SS
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení