

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7035-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v _c hlavní použití	100 - 320 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a _p	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení