


**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Třída artiklu	21G

## Popis

CCMT 09T302 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: MF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení