

**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260150 HB7035-1
GTIN	4045197873736
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T304 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7035-1

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení