

Garant**CC.T 120404, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260158 HB7035-1
GTIN	4045197873774
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120404 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení