

Garant**CC.T 120408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7035-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení