

**Garant****CNMG 09T308, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 09T308 HB7035-1 Typ: HB7035-1  
Lamač třísek: SS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	SS
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení