

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7035-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Třída artiklu	21G

Popis

CN.G 120404 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení