

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávkce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250322 HB7035-1 |
| GTIN           | 4045197873880   |
| Třída artiklu  | 21G             |

## Popis

CNMG 120408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 8 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 260 m/min

## Technický popis

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hloubka řezu $a_p$                  | 1,5 - 8 mm        |
| Podmínky řezu                       | silně přerušovaný |
| Typ                                 | HB7035-1          |
| Hlavní způsob použití               | P                 |
| Lamač třísek                        | SG                |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 90 - 260 m/min    |
| Rohový rádius                       | 0,8 mm            |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Posuv f                              | 0,25 - 0,6 mm/ot,                            |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | hrubování                                    |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120408                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |