

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250160 HB7035-1
GTIN	4045197873897
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Rohový radius	1,2 mm
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení