

**Garant****CNMG 120416, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250162 HB7035-1
GTIN	4045197873910
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMG 120416 HB7035-1 Typ: HB7035-1  
Lamač třísek: SM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Posuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min

**Technický popis**

Typ	HB7035-1
Rohový rádius	1,6 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 8 mm
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení