

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120416 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 8 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Typ	HB7035-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Lamač třísek	SG
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1,5 - 8 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P

Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení