

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160608 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P

Typ	HB7035-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení