

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160608 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 8 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1,5 - 8 mm
Lamač třísek	SG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení