

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160612 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 8 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Hloubka řezu a_p	1,5 - 8 mm
Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P

Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení