

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250172 HB7035-1
GTIN	4045197873972
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	SM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P

Typ	HB7035-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení