

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 8 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1,5 - 8 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení