

HOLEX**Role brusného rouna, 100 mm × 10 m, Struktura rouna: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556110 280
GTIN	4045197527509
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Durable Flex vysokovýkonné rouno s **extrémně hustým rozložením zrna** až do hloubky vláknitého materiálu. Nová struktura rouna umožňuje **agresivnější výkon broušení**, nejdelší životnost bez zanášení a ještě **rovnoměrnější brus**. **Enormní pružnost** usnadňuje použití na obtížně dostupných místech.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Střední / středně jemné:** univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k přebroušování předbroušených nebo okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Technický popis

Struktura rouna	280
Barva	červená
Stupeň jemnosti	středně jemné
Srovnání zrnitosti	280 - 360
Provedení	A Very Fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka kladky	100 mm
Délka role	10 m
Atribut názvu produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Role brusného rouna Durable Flex

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

suché

vhodný

Příslušenství

Vřeteno

556030

Ruční držák

556020