

Garant**CNMG 190616, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 190616 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	1,6 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190616
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení