

**Garant****CNMG 190616, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250341 HB7035-1
GTIN	4045197874009
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 190616 HB7035-1 Typ: HB7035-1  
Lamač třísek: SG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řzná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 260 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Řzná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 260 m/min
Typ	HB7035-1
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	SG
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 8 mm

Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení