

Garant**CNMG 190624, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 190624 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 8 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min**Technický popis**

Typ	HB7035-1
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SG
Hloubka řezu a_p	1,5 - 8 mm
Rohový rádius	2,4 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení