

Garant**CNMM 120412, Typ: HB7035-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	250453 HB7035-1
GTIN	4045197874047
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 120412 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SR
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení