

**Garant****CNMM 160612, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMM 160612 HB7035-1 Typ: HB7035-1  
Lamač třísek: SR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Posuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 260 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	SR
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	2 - 10 mm
Rohový rádius	1,2 mm

Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení