

Garant**CNMM 190616, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 190616 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SR

Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mmPosuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SR

Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení