

Garant**CNMM 190624, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250466 HB7035-1
GTIN	4045197874085
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 190624 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SR

Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mmPosuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Lamač třísek	SR
Typ	HB7035-1
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Rohový rádius	2,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení