

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení