

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení