

3M Scotch-Brite™

**Archy brusného rouna, 158×224 mm, Struktura rouna: 400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556000 400
GTIN	4001895758690
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

**Výhoda:**

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

**Použití:**

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Jemné / velmi jemné:** k čištění citlivých povrchů a opravě drobných škrábanců na kovech. Vhodné též pro jemné / velmi jemné čárové matování na ocelích a neželezných kovech.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	jemné
Barva	šedá
Struktura rouna	400
Srovnání zrnitosti	400 - 600
Označení 3M	WR-SH
Provedení	S Super Fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šířka	158 mm
Délka	224 mm
Atribut názvu produktu	158×224 mm
Druh produktu	Brusné roundo

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Ruční držák	556020
Vřeteno	556030

