

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260356 HB7035-1
GTIN	4045197874139
Třída artiklu	21G

Popis

DCMT 11T302 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SS

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení