

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260458 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874146 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

DC.T 11T302 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min**Technický popis**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Lamač třísek | SM |
| Typ | HB7035-1 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 100 - 320 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T302 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |