

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7035-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení