

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260464 HB7035-1
GTIN	4045197874184
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T308 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SM

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení