


Garant**DNMG 110404, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávkce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250652 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874191 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

DNMG 110404 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Lamač třísek | SS |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný |
| Typ | HB7035-1 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 350 m/min |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hloubka řezu a_p | 0,3 - 2 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 110404 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |