


Garant**DNMG 110408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení