


Garant**DNMG 150604, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150604 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Typ	HB7035-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení