

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250762 HB7035-1
GTIN	4045197874269
Třída artiklu	21G

## Popis

DN.G 150608 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min

## Technický popis

Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	SM

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení