

**Garant****KNUX 160405L, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251032 HB7035-1
GTIN	4045197874313
Třída artiklu	21G

**Popis**

KNUX 160405L HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min**Technický popis**

Typ	HB7035-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,5 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SM
Lamač třísek	2,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení