

Garant**KNUX 160410R, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160410R HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	1 mm
Typ	HB7035-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	2,2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	SM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160410R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení