

Garant**KNUX 160410L, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160410L HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový radius	1 mm
Lamač třísek	SM
Typ	HB7035-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	2,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160410L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení