

Garant**SC.T 09T304, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260762 HB7035-1
GTIN	4045197874412
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 09T304 HB7035-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický popis

Typ	HB7035-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení